



DL-304

Cellule à bobine mobile



DL-103

Cellule à bobine mobile

(Haut Niveau)



DL-110

Cellule à bobine mobile

(Haut Niveau)



DL-160

Cellule à bobine mobile

REFERENCE	DENON DL-304	DENON DL-160	DENON DL-110	DENON DL-103
DESIGNATION	CELLULE	CELLULE	CELLULE	CELLULE
TYPE	BOBINE MOBILE	BOBINE MOBILE	BOBINE MOBILE (Haut Niveau)	BOBINE MOBILE (Haut Niveau)
Tension de Sortie (1kHz, 50 mm/sec)	0,18 mV	1,6 mV	1,6 mV	0,3 mV
Réponse en Fréquence en Hertz	20 - 75 000	20 - 50 000	20 - 45 000	20 - 45 000
Impédance de Sortie (20Hz-20kHz) en ohms	40	160	160	40
Impédance de Charge en ohms	> 100	47 000	47 000	> 100
Spération des canaux	Plus de 28 dB	Plus de 25 dB	Plus de 25 dB	Plus de 25 dB
Différence de sensibilité des canaux	<1 dB	<1 dB	<1 dB	<1 dB
Pointe de lecture	Elliptique spéciale en diamant solide (0,07 x 0,07 mm)	Elliptique spéciale, diamant solide (0,07 x 0,14 mm)	Elliptique spéciale, diamant solide (0,1 x 0,2 mm)	Elliptique spéciale en diamant solide 0,2 mm
Souplesse dynamique (à 100 Hz)	14 x 10 ⁻⁶ cm/dyne	10 x 10 ⁻⁶ cm/dyne	8 x 10 ⁻⁶ cm/dyne	5 x 10 ⁻⁶ cm/dyne
Souplesse statique	-	-	-	-
Force d'appui	1,2 g +/- 0,2g	1,6 g +/- 0,3g	1,8 g +/- 0,3g	2,5 g +/- 0,3g
Poids	7 g	4,8 g	4,8 g	8,5 g